

Rohrkabelschuhe - Nicht isoliert - Mit Inspektionsloch



Technische Spezifikationen

Marke : WKK
 Kabelschuh-Typ : Rohrkabelschuh
 Betriebstemperatur (°C) : -50 °C bis +150 °C
 Material Verbinder : Verzinktes Kupfer
 Zulassungen : RoHS
 Auf Anfrage: 185 mm², 240 mm², 300 mm² und 400 mm²

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Artikelbezeichnung	Querschnitt (mm ²)	AWG	Lochdurchmesser (mm)	X (mm)	D (mm)	a (mm)	l (mm)	b (mm)	VPE (Stk.)
PKK 60.05	6	10	5	3.6	5.6	9	21	11.5	100
PKK 60.06	6	10	6	3.6	5.6	9	21	11.5	100
PKK 60.08	6	10	8	3.6	5.6	9	23	13	100
PKK 60.10	6	10	10	3.6	5.6	9	25	16	100
PKK 100.05	10	8	5	4.5	7	10	21	12	100
PKK 100.06	10	8	6	4.5	7	10	21.5	12	100
PKK 100.08	10	8	8	4.5	7	10	23.5	15	100
PKK 100.10	10	8	10	4.5	7	10	25.5	17	100
PKK 160.05	16	6	5	5.5	8.5	13	25	12	100
PKK 160.06	16	6	6	5.5	8.5	13	25.5	12	100
PKK 160.08	16	6	8	5.5	8.5	13	27.5	15	100
PKK 160.10	16	6	10	5.5	8.5	13	29.5	17	100
PKK 160.12	16	6	12	5.5	8.5	13	30.5	19	100
PKK 250.05	25	4	5	7.2	10	15	28	14	100
PKK 250.06	25	4	6	7.2	10	15	28.5	14	100
PKK 250.08	25	4	8	7.2	10	15	30.5	16	100
PKK 250.10	25	4	10	7.2	10	15	32.5	18	100
PKK 250.12	25	4	12	7.2	10	15	33.5	19	100
PKK 350.06	35	2	6	8.5	12	17	31.5	18	100
PKK 350.08	35	2	8	8.5	12	17	33.5	18	100
PKK 350.10	35	2	10	8.5	12	17	35.5	18	100
PKK 350.12	35	2	12	8.5	12	17	36.5	20	100
PKK 500.06	50	1/0	6	10.2	14	19	34.5	20	100
PKK 500.08	50	1/0	8	10.2	14	19	36.5	20	100
PKK 500.10	50	1/0	10	10.2	14	19	38.5	20	100
PKK 500.12	50	1/0	12	10.2	14	19	39.5	23	100
PKK 500.16	50	1/0	16	10.2	14	19	42.5	28	100
PKK 700.06	70	2/0	6	12	16.5	21	40.5	23	25
PKK 700.08	70	2/0	8	12	16.5	21	40.5	23	25
PKK 700.10	70	2/0	10	12	16.5	21	43.5	23	25
PKK 700.12	70	2/0	12	12	16.5	21	43.5	23	25
PKK 700.14	70	2/0	14	12	16.5	21	46.5	28	25
PKK 700.16	70	2/0	16	12	16.5	21	46.5	28	25

Artikelbezeichnung	Querschnitt (mm ²)	AWG	Lochdurchmesser (mm)	X (mm)	D (mm)	b (mm)	L (mm)	a (mm)	VPE (Stk.)
PKK 950.08	95	3/0	8	13.5	17.8	24	47	25	25
PKK 950.10	95	3/0	10	13.5	17.8	24	47	25	25
PKK 950.12	95	3/0	12	13.5	17.8	24	47	25	25
PKK 950.14	95	3/0	14	13.5	17.8	24	50	25	25
PKK 950.16	95	3/0	16	13.5	17.8	24	50	29	25
PKK 1200.08	120	4/0	8	15	19.5	26	50	29	25
PKK 1200.10	120	4/0	10	15	19.5	26	50	29	25
PKK 1200.12	120	4/0	12	15	19.5	26	50	29	25
PKK 1200.16	120	4/0	16	15	19.5	26	53	29	25
PKK 1500.10	150	5/0	10	16.5	20.8	29	54	31	25
PKK 1500.12	150	5/0	12	16.5	20.8	29	54	31	25
PKK 1500.20	150	5/0	20	16.5	20.8	29	61.5	35	25

