



Steckdosen-Powerblock 230 V / 16 A IP54



Technische Highlights

- Vier staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln.
- Mit klappbarem Metallhaken.
- Geeignet zum Anschluss folgender Leitungstypen:
 - H07RN-F3G1,5
 - H07RN-F3G2,5
 - AT-N05V3V3-F3G1,5

Technische Daten

Typenbezeichnung	454 DE 3676
Artikel-Nummer	1081070010
EAN	4007123647729
Kabellänge	ohne Kabel
Kabelbezeichnung	ohne Kabel
Kabelfarbe	ohne Kabel
Anzahl Steckdosen	4
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50Hz
Nennstrom	16A
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Maße	26,5x7x9,5 cm
Gewicht	0,328 kg
Verpackungseinheit	1
Zertifikat	TÜV Süd
Lieferbar:	Juni 2017