

**Super-Solid SL 554 DE IP54
Steckdosenverteiler**Technische Highlights

- Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien. Staub- und spritzwassergeschützt, IP54.
- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer und breiter Auflagefläche gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.

Technische Daten

Typenbezeichnung	SL 554 DE 3676
Artikel-Nummer	1159900205
EAN	4007123647507
Kabellänge	2m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Kabelfarbe	Schwarz
Anzahl Steckdosen	5
Farbe	Gelb
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50Hz
Nennstrom	16A
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Maße	54x12x6,5 cm
Gewicht	0,882 kg
Verpackungseinheit	1
Zertifikat	TÜV Süd, GS-geprüft
Lieferbar:	August 2017

Erstellt: 09.06.2017 – Andreas Breisch