

Baustellenkabel IP 54 mit Powerblock 5 m schwarz H07RN-F3G1,5

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.



Artikelnummer 1169200010
EAN 4007123647750

BESCHREIBUNG

- Ideal für den harten Einsatz.
- Hochwertiger schlag- und bruchfester Steckdosenblock.
- 4 staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Mit klappbarem Metallhaken.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Permanent-Steckdosen	4
Kabellänge	5 m	Steckdosen gesamt	4
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabelfarbe	schwarz		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1.17 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1.17 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	30 cm x 30 cm x 8 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	30 cm x 30 cm x 8 cm		

LIEFERUMFANG

Baustellenkabel IP54 mit Powerblock