



Baustellenkabel IP54 mit Powerblock



Technische Highlights

- Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien. Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.
- Ideal für den harten Einsatz.
- Hochwertiger schlag- und bruchfester Steckdosenblock.
- Vier staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Mit klappbarem Metallhaken.

Technische Daten

Typenbezeichnung	454 5N DE 3676
Artikel-Nummer	1169200010
EAN	4007123647750
Kabellänge	5m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Kabelfarbe	schwarz
Anzahl Steckdosen	4
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50Hz
Nennstrom	16A
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Maße	26,0x21x7,2 cm
Gewicht	1,15 kg
Verpackungseinheit	1
Zertifikat	TÜV Süd – GS geprüft
Lieferbar:	Juni 2017

Technische Daten

Typenbezeichnung	454 10N DE 3676
Artikel-Nummer	1151740010
EAN	4007123647767
Kabellänge	10m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Kabelfarbe	schwarz
Anzahl Steckdosen	4
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50Hz
Nennstrom	16A
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Maße	27,0x25x7,2 cm
Gewicht	1,9 kg
Verpackungseinheit	1
Zertifikat	TÜV Süd – GS geprüft
Lieferbar:	Juni 2017

Erstellt: 08.06.2017 – Andreas Breisch