

## VStrap Klettverschluss-Gurte



Für einfaches bündeln, binden, sichern  
Nützlich, praktisch, schnell, universell

### Produkt-Informationen

**Produktname** VSTRAP-  
Klettverschluss-Gurt

#### Artikel-Nummern

1586370; 1586374; 1586386; 1586388; 1586393;  
1586394; 1586395; 1586396; 1586402; 1586406;  
1586407; 1586408; 1586409; 1586412

**Produktgruppe** Klettverschluss-Gurte

#### Beschreibung

Der auf sich selbsthaftende Klettverschluss-Gurt mit einer integrierten Schnalle ist bestens für zahlreiche Anwendungen in Freizeit, Sport, Modellbau, Industrie, Garten, Heimwerken, Garage, allgemein Indoor & Outdoor geeignet.

Es gibt unzählige Anwendungsmöglichkeiten: Koffer und andere Gepäckstücke oder Werkzeugkoffer sicher verschliessen, Sonnenschirme, Kabel, Schlafsäcke, Matten und Holz schnell und einfach bündeln, Bücher und Ordner unterwegs festschnallen, unhandliche Gegenstände oder Gefahrgut während dem Transport sichern, Verwendung als Ski-Band, etc.

#### Anwendung





Der Klettverschluss-Gurt ist sehr einfach zu bedienen, wieder verwendbar und sehr praktisch:

- Den Klettverschluss einfach um den Gegenstand legen
- Darauf achten, dass der Flauschteil aussen ist
- Den Hakenteil durch die Schnalle ziehen
- Den Gurt entsprechend um den Gegenstand spannen
- Den Hakenteil am Flauschband kletten
- Fertig (in nur 5 Sekunden)

## Verarbeitung

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Basismaterial                   | aus 100% Polyamid gewebt   |
| Schnalle                        | Plastikschnalle aus Acetal (AC)<br>25 mm Schnalle hält bis zu 45 kg<br>50 mm Schnalle hält bis zu 70 kg        |
| Rückbeschichtung (Back coating) | Polyurethane solvent base  |
| Gesamtstärke                    | 3.2 mm   |
| Gewicht/m <sup>2</sup>          | Flauschband 350g ± 10%<br>Hakenband 300g ± 10%   |
| Standardfarben                  | Flauschband Standard schwarz,<br>Hakenband je nach Artikel schwarz oder<br>neongelb. Andere Farben auf Anfrage |
| Farben für den Haken            | Standard rot   |

## Leistungswerte

|   |   |   |
|---|---|---|
| Schälfestigkeit                         |    | mind. 2.4 N/cm<br>max. 3.4 N/cm                 |
| Scherfestigkeit                         |  | mind. 14.00 N/cm <sup>2</sup><br>max. 15.9 N/cm |
| Umgelenkte Scherfestigkeit              |  | mind. 21 N/cm <sup>2</sup>                      |
| Reissfestigkeit                         |  | mind. 220 N/cm                                  |
| Lebenszyklus (Anzahl öffnen/schliessen) | 50% Verlust der Haltefestigkeit nach<br>10'000x öffnen / schliessen                 |   |
| Temperaturbeständigkeit                 | bis 140°C   |   |
| Schmelzpunkt                            | 250° C  |   |
| Schrumpfen nach dem Waschen             | max. 2% Länge, 1% Breite (3 x 60°C)   |   |
| Elektrisch leitend                      | nein  |   |
| Waschechtheit                           | gut   |   |
| UV-Licht Resistenz                      | gut   |   |
| Feuchtebeständigkeit                    | gut   |   |
| Nähfähigkeit                            | gut   |   |

## Test

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Chemikalienbeständigkeit     | resistent gegen Alkali, Lösungsmittel,<br>Kohlenwasserstoffe und Alkohol |
| RoHS und REACH - Konformität | Test performed & conform   |

Die Informationen dieses Datenblattes beruhen auf zuverlässigen Test- und Versuchsmethoden. Die Durchschnittswerte beziehen sich auf den Durchschnitt der Werte, die während eines Jahres, vor Herausgabe dieses Dokuments ermittelt wurden. Durch die Anwendungsvielfalt der Produkte fordern wir unsere Kunden auf, sich selbst zu vergewissern, dass das Produkt den Anforderungen ihrer Applikation entspricht. Die Verantwortung für Applikation und den Gebrauch des Produktes liegt beim Anwender bzw. beim Kunden, insbesondere gelten unsere AGB's und die allgemeinen Garantiebestimmungen, welche Sie im Internet abrufen können.