

## Klett-Kabelbinder



ETK FAST-STRAPS Klett-Kabelbinder  
und ETN FAST-STRAP Meterware  
für einfaches Kabelmanagement

### Produkt-Informationen

#### Produktname

- ETK FAST-STRAPS
- ETN FAST-STRAP  
Meterware

#### Produktgruppe

**Klett-Kabelbinder**

#### Beschreibung

ETK FAST-STRAP (fertige Klett-Kabelbinder) und ETN FAST-STRAP Meterware (zum ab- und zuschneiden), Verbindungstechnik ohne Werkzeug!

- unterschiedliche Abmessungen und Modelle
- einfaches, schnelles und praktisches Öffnen & Schliessen
- es werden keine Werkzeuge benötigt
- ca. 500 Öffnungen und Schliessungen
- einfaches Kabelmanagement
- Kabel können gruppiert werden und bleiben verbunden
- schonender Verschluss
- für alle Arten von Kabeln (Lichtleiterkabel, Netzkabel usw.) geeignet
- farbliche Kennzeichnung von Kabeln durch verschiedene Farben
- lieferbar in 6 Farben (Standard schwarz und weiss)
- Wetter- und Wasserbeständig

#### Anwendung

ETK FAST-STRAPS oder ETN FAST-STRAP Meterware einfach um die zu bündelnden Kabel wickeln und mit sich selbst verkleben.

Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten:

... in der Industrie:

um Bündel von Lichtleiterkabeln, Netzkabeln und alle anderen Arten von Kabeln zusammenzufassen, zu ordnen, zu sichern, usw.

... zu Hause:

Um Ihre elektrischen Leitungen und Kabel von Haushaltsgeräten aufzuräumen, um Heimwerker- und Gartenutensilien, Schläuche, Skier, Tennisschläger usw. zu befestigen. Auch geeignet um Pflanzen zu bündeln oder zu befestigen.

... im Büro:

Um Kabel von Computern, Faxgeräten, Druckern, Kopiergeräte, Telefonen, Lampen und anderen technischen Geräten zu ordnen und Personen vor Unfallgefahren zu schützen.


#### Artikel-Nummern

1586368; 1586371; 1586372; 1586375; 1586381;  
1586382; 1586391; 1586397; 1586398; 1586399;  
1586400; 1586401; 1586404; 1586413; 1586415

### Verarbeitung

Basismaterial	Nylon (PA) & Velours light
Konstruktion	extrudiert
Haken/cm <sup>2</sup>	353 ± 10%
Gesamtstärke	1.10 - 0.20 mm
Gewicht/m <sup>2</sup>	500 ± 60 g/m <sup>2</sup>
Standardfarben	schwarz, weiss, blau, rot, grün, gelb
Farben für den Haken	transparent

### Leistungswerte

Schälfestigkeit		mind. 1.3 N/cm
Scherfestigkeit		mind. 12.5 N/cm <sup>2</sup>
Lebenszyklus (Anzahl öffnen/schliessen)		50% Verlust nach 500x öffnen
Temperaturbeständigkeit		-20°C – ~+80°C
Schmelzpunkt		150 - ~180°C
Reissfestigkeit		mind. 140 N/cm
Schrumpfen nach dem Waschen		max. 1% Länge, 0.5% Breite (3 x 60°C)
Elektrisch leitend		nein
Waschechtheit		gut
UV-Licht Resistenz		gut
Feuchtebeständigkeit		gut
Nähfähigkeit		niedrig, aber möglich
Chemikalienbeständigkeit		resistent gegen Alkali, Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe und Alkohol

### Tests

RoHS und REACH - Konformität	Test performed & conform
------------------------------	--------------------------

Die Informationen dieses Datenblattes beruhen auf zuverlässigen Test- und Versuchsmethoden. Die Durchschnittswerte beziehen sich auf den Durchschnitt der Werte, die während eines Jahres, vor Herausgabe dieses Dokuments ermittelt wurden. Durch die Anwendungsvielfalt der Produkte fordern wir unsere Kunden auf, sich selbst zu vergewissern, dass das Produkt den Anforderungen ihrer Applikation entspricht. Die Verantwortung für Applikation und den Gebrauch des Produktes liegt beim Anwender bzw. beim Kunden, insbesondere gelten unsere AGB's und die allgemeinen Garantiebestimmungen, welche Sie im Internet abrufen können.