

Artikelnummer:
99908

EAN-Nummer:
4000870999080



Name

Galeria LED II 2x4W GU5,3 Chrom 230/12V Metall

Hersteller
Paulmann

Kaufmännische Daten

Garantie 5 Jahre

Technische Daten

Anzahl Brennstellen 2
Bestückung incl. 2x4 W
Dimmbar Nein
Energieeffizienzklasse (A++ bis E) A+
Farbe Chrom
Gewicht brutto 636 g
Gewicht netto 416 g
Lebensdauer 20.000 h
Inklusive Leuchtmittel ✓
Material Metall
Montageort Empfehlung Wandmontage
Spannung 230 V
Trafoleistung 12 VA

Leuchtmitteldaten

Energieeffizienzklasse (A++ bis E) A+
Farbkonsistenz ≤ 6 Step Mac Adam Ellipse
Farbwiedergabeindex > 80 Ra
Nennlichtstrom 230 lm
Sockel/Fassung GU5,3
Zündzeit < 0,0 s

Abmessungen

Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) 300 x 25 x 180 mm
Ø 51 mm
Breite 25 mm
Höhe 300 mm
Tiefe 180 mm

Texte

Katalogname Galeria LED II

Kaufmännische Daten II

Zolltarifnummer 94054091000
Ursprungsland CN
Verpackungseinheit SAP 1
Verpackungsmaße BxHxL 20,5 x 30,9 x 6,8 cm

