

— PRODUKTDATENBLATT
P3



P3

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Ledlenser P3 ist der große Bruder der P2. Durch ihren größeren Kopfdurchmesser von 19 Millimetern besitzt sie eine höhere Leuchtweite. Im Vergleich zur ehemaligen P3AFSP hingegen überzeugt sie mit einer längeren Laufzeit von maximal 6 Std.¹. Und berücksichtigt man ihre geringe Größe und das kleine Gewicht, sind bis zu 25 lm¹ Lichtstrom für eine Schlüssellampe eine hervorragende Leistung.

- Gute Lichtleistung, bezogen auf Größe und Gewicht – bis zu 60 Meter¹ mit bis zu 25 Lumen¹ Lichtstrom
- Von homogenem, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) – das patentierte³ Advanced Focus System mit Reflektorlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht
- Schnelle Veränderungen des Lichtkegels mit einer Hand – Rapid Focus
- Immer griffbereite Schlüssellampe – mit dem praktischen Clip einfach an Hemd- oder Kitteltasche befestigen oder mit dem nützlichen Schlüsselring am Schlüsselbund anbringen
- Laufzeitoptimiert – 6 Stunden¹ in der niedrigsten Einstellung

7
JAHRE
GARANTIE⁴

TECHNISCHE DATEN

Länge defokussiert [mm]	90
Länge fokussiert [mm]	93
Kopfdurchmesser [mm]	19
Gehäusedurchmesser [mm]	15
Gewicht mit Batterien [g]	35
Gewicht ohne Batterien [g]	22
Fokussierbar	Ja
Lampenkopfmateriale	Aluminiumlegierung
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Optik	Kunststofflinse (PMMA)
Batteriekartusche	Nein

ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Batterie
Batterieanzahl	1
Batterietyp	Alkaline
Batterietechnologie	Micro (AAA) 1.5V
Wiederaufladbar	Nein
Energie Modi	Energy Saving
Nutzbare Batterien	AAA NiMH 1.2V

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IPX4
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Power

LICHTQUELLE

Anzahl LEDs	1
LED Typ	Power LED
Farbe	Weiß
Farbtemperatur [K]	5500 bis 9000
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

LICHTWERTE

ANSI – Energy Saving	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]		25		
Leuchtweite ¹ [m]		60		
Leuchtdauer ¹ [h]		6		

SCHALTER

End Cap Switch

TECHNOLOGIEN

Advanced Focus System³, Rapid Focus

P3

VERPACKUNG & LOGISTIK



Exemplarische Verpackungsabbildung



Exemplarische Verpackungsabbildung

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Gift Box
Lieferumfang	1 Batteriesatz, Gürteltasche, Handschlaufe, Schlüsselring, Taschenclip
Art.-Nr.	500882
Zolltarifnummer	85131000
Farbe	schwarz
Preis, UVP (€)	14.90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	14.8 x 5 x 6
Bruttogewicht [g]	121
GTIN-13	4058205009393

UMKARTON

Verpackungseinheit	6
Dimensionen B x T x H [cm]	19.2 x 15.4 x 11.9
Bruttogewicht [g]	854
GTIN-13	4058205009409

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	72
Dimensionen B x T x H [cm]	40.5 x 33 x 39
Bruttogewicht [kg]	11.238
GTIN-13	4058205009416

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Test It Blister
Lieferumfang	2 Batteriesätze, Gürteltasche, Handschlaufe, Schlüsselring, Taschenclip
Art.-Nr.	500883
Zolltarifnummer	85131000
Farbe	schwarz
Preis, UVP (€)	14.90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	11.2 x 20.5 x 6.1
Bruttogewicht [g]	154
GTIN-13	4058205009423

UMKARTON

Verpackungseinheit	6
Dimensionen B x T x H [cm]	47.2 x 21.3 x 12.5
Bruttogewicht [g]	1239
GTIN-13	4058205009430

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x T x H [cm]	49 x 45 x 28
Bruttogewicht [kg]	6.186
GTIN-13	4058205009447

The logo consists of a thin horizontal line on the left, followed by the letter 'P' in black and the number '3' in red.

ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Batterie	500981	4x AAA Alkaline Ionic	3.49 €

P3

PRODUKTSERIE

Die Ledlenser P-Serie

Minimalistisches Design, maximale Performance.

Die robusten Taschenlampen der Ledlenser P-Serie bieten viel Leistung in stilvollem Design. Äußerlich reduziert auf das Wesentliche, sind sie vollgepackt mit nützlichen Technologien, wie dem Rapid Focus und dem Advanced Focus System. Das macht sie zum verlässlichen Begleiter für alle Outdoor-Fans und zu einem unverzichtbaren Helfer im Alltag: Zum Beispiel beim Stromausfall, Renovieren, Auf- und Umräumen, Gassi gehen und vielem mehr.

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1. Durchschnittliche Werte, die im Einzelfall technisch bedingt um +/- 15 % abweichen können. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger/n LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Wird kein Energiemodus ausdrücklich benannt, so ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung in der jeweils genannten Einstellung.

3) EP-Patent 1880139, US-Patent 7,461,960

4) Garantiedauer fünf Jahre ab Kaufdatum, bei Onlineregistrierung auf unserer Homepage sieben Jahre. Die Garantie gilt weltweit und zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten. Sie erstreckt sich auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler. Auf die einwandfreie Funktion von Akkus gewähren wir eine abweichende Garantiezeit von 24 Monaten. Ausgenommen von der Garantie sind die Produkte der „Solidline“ Serie, die Ledlenser K1 und Ledlenser K2 sowie Defekte von Batterien, Holstern, Taschen, Fernschaltern, Farbfiltern, Prägungen und Oberflächenbeschichtungen. Garantiegeber ist die Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Deutschland. Weitere Infos unter ledlenser.com/warranty