

(Intenso)[®]



Aufgeladen
und sofort
einsatzbereit!

For compatible
notebooks/
macbooks™



lädt bis zu 3 Geräte
gleichzeitig

Output: 2x USB-A + Type C
Input: Micro USB + Type C

POWERBANK HC15000 | HC20000

: MOBILER ZUSATZAKKU



15000 mAh schwarz:
7332540



15000 mAh weiß:
7332542



20000 mAh schwarz:
7332550



20000 mAh weiß:
7332552

Mit der Intenso Powerbank können mobile Geräte wie Smartphones, Tablet PCs, MP3-Player, Digitalkameras, Camcorder und eine Vielzahl von elektronischen Geräten mit USB-Anschluss aufgeladen werden.

Akku:	15000 mAh 20000 mAh
Batterietyp:	Wiederaufladbarer Lithium-Polymer Akku
Farbe:	Schwarz Weiß
Output Anschlüsse:	2x USB + Type C Out
Output:	USB 1: 5.0V - 3.0A max. USB 2: 5.0V - 2.4A max. Type C Out: 5.0V - 3.0A max. USB 1 + Type C Out: 5.0V - 3.0A max. (shared) USB 2 + USB 1/Type C Out: 5.0V - 5.4A max.
Input Anschlüsse:	Micro USB Type C In
Input:	Micro USB: 5.0V - 2.1A max. Type C In: 5.0V - 2.4A max. Micro USB + Type C In: 5.0V - 4.5A max.
Anzeige:	Blaue LED Energieanzeige
Eigenschaften:	Überspannungsschutz Entladeschutz Überladeschutz Kurzschlusssicherung
Zubehör:	USB A zu Micro USB Ladekabel USB A zu Type C Ladekabel
Abmessungen:	HC15000: 136,2 x 71,2 x 21,8 mm HC20000: 136,2 x 71,2 x 28,9 mm
Gewicht:	HC15000: 302 g HC20000: 387 g
VPE:	2 Stk.



Intenso GmbH | Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta | Germany
Phone: +49 4441/9991-0 | Internet: www.intenso.de



Hanse Control Preferred Partner
Akkreditiertes deutsches Testinstitut