

Produkttitel	ROLLODRIVE 75 Standard	Artikelnummer	10553
für ...	Rollläden mit Gurtband, System Mini, Aufputz	Produktprogramm	RA

Produktfoto	Lieferumfang
-------------	--------------



Menge	Einheit	
1	Stück	Elektrischer Gurtwickler
1	Stück	1,5 m Netzleitung
1	Stück	Entriegelungsklammer
4	Stück	Befestigungsschraube
2	Stück	Dübel
1	Stück	Wickelfachabdeckung
1	Stück	Abdeckblende
1	Stück	Wandhalter
1	Stück	Montageanleitung

Technische Daten	Anwendungsbereich
------------------	-------------------

Spannungsversorgung Netzteil	230V / 50Hz
Nennleistung	70 Watt
Leistung Stand-by	ca. 0,5 Watt
Drehmoment	8Nm
Kurzzeitbetrieb	4 Minuten
Drehzahl	36 U/min
Schutzart	IP 20, nur für trockene Innenräume
Schutzklasse	II
Anzahl Schaltzeiten	Max. 2 (Auf und Ab)
Umgebungstemperatur	0° - 40° Celsius
Anzahl bedientasten	5
Anzahl LED	1
Gewicht (brutto)	1,057 kg
Zolltarifnummer	84798997
Netzanschlussleitung	2x0,75qmm H03VVH2-F

Zulässige Gurtbandbreiten	14-15 mm (Mini-Gurtband)
Gurtbandlänge	5 m bei 1,0 mm Gurtstärke
Max. Rollladenfläche	5,0 m² Kunststoff 2,5 m² Aluminium/ Holz
Max. Rollladengewicht	4,5 kg/m² Kunststoff 10 kg/m² Aluminium/ Holz

Die Leistung des Antriebs kann von verschiedenen Faktoren, wie z.B. spezifische örtliche Baugegebenheiten, beeinflusst werden.

Aus den obigen Angaben lassen sich keinerlei Ansprüche ableiten, da diese im Einzelfall abweichen können.

Produktvorteile / Produktnutzen	Montagehinweise
---------------------------------	-----------------

- Zeitautomatik, individuelle Programmierung der Auffahrt- und Schließzeit
- Funktionsanzeige über LED- Leuchte
- Schnelle und einfache Aufputzmontage
- Ersetzt fast alle Aufputzwickler, System MINI
- Kein Öffnen des Rollladenkastens
- Keine Elektroarbeiten notwendig, direkter Netzanschluss. Steckdose genügt.
- Einfache Bedienung durch große Tasten
- Automatische Hinderniserkennung und Blockierschutz
- Erhalt der Einstellungen bei Stromausfall
- 180° schwenkbar
- Jederzeit austauschbar, ideal für Mieter

- Rollladen komplett schließen
- Alten Einlasswickler entfernen
- Gurtband lösen
- Gurtband in Gurtwickler einführen
- Elektroanschluss
- Gurtwickler montieren
- Inbetriebnahme
- IP 20, nur für trockene Innenräume

Produkttitel	ROLLODRIVE 75 Standard	Artikelnummer	10553
für ...	Rollläden mit Gurtband, System Mini, Aufputz	Produktprogramm	RA

Verpackungsbeschreibung


Verpackungsart	Faltkarton
Bedruckung	4-farbig
Verpackungshöhe (mm)	287
Verpackungsbreite (mm)	187
Verpackungstiefe (mm)	80
Sprachen	DE
Gewicht Verpackung + Inlay	216 gr.
Gesamtgewicht	1057 gr.
Zolltarifnummer	84798997

Qualitätsprüfung

Prüfungsaufgaben für den Wareneingang:

- äußere Unversehrtheit der Kartonagen
- Qualität der Bedruckung und Farben
- stichprobenartig die Vollständigkeit der Produkte gemäß Stückliste

Technische Abmessungen



Produkttitel	ROLLODRIVE 75 Standard	Artikelnummer	10553
für ...	Rollläden mit Gurtband, System Mini, Aufputz	Produktprogramm	RA

Packshot

