

---

## Datenblatt

---

### Artikel-Bezeichnung

#### **Powersocket-Thermo analog Serie 8141**

**Temperaturgesteuerte Steckdose  
mit Schutzkontakt-Stecker und Steckdose  
Plug & Play**

**230 VAC, 50 Hz, max. 16 A-3680 W  
(induktive Last max. 9 A-2070 W)**

- Eingebautes Thermostat
- Einstellbare Temperatur 5°C - 30° C
- Betriebstemperatur 5° C - 70° C
- Genauigkeit +/- 1 ° C
- manuell einstellbarer Temperaturregler und Umschalter heiß/kalt
- LED-Anzeige für die Betriebszustände
- Abmessung 62 x 125 x 80 mm

### Artikel-Abbildung



<i>inter BÄR-Nr.</i>
----------------------

8141-008.01
-------------