

Subminiatur Glühlampe Xenon

BI-PIN - T1



	TC-20710136203	TC-20710260203	TC-20710330203	TC-20710334203
Typ. Farbtemperatur	3000 K			
Lichtfarbe	weiß			
Betriebsspannung DC	1,35 V DC	2,6 V DC	3 V DC	3,6 V DC
Typ. Betriebsstrom	360 mA	600 mA	300 mA	340 mA
Typ. Leistungsaufnahme	0,5 W	1,56 W	0,9 W	1,22 W
Ausführung Glas	klar			
Wendelform	C-2R			
Höhe	10,5 mm			
Durchmesser	3,5 mm			
Bemerkungen	Stiftsockelabstand 1,27mm			

MAßE

