

Subminiatur Glühlampe Pisello - 5x20mm



	TC-00900314203	TC-00900610203	TC-00901281203	TC-00902442203
Betriebsspannung DC	3 V DC	6 V DC	12 V DC	24 V DC
Typ. Betriebsstrom	140 mA	100 mA	80 mA	40 mA
Typ. Leistungsaufnahme	0,42 W	0,6 W	0,96 W	
Ausführung Glas	klar			
Höhe	20 mm			
Durchmesser	5 mm			