

Datasheet

Item no. TC-21109123203, TC-21109125203, TC-21109126203, TC-21109157203,
 TC-21109182203, TC-21109242203, TC-21109615203, TC-21109640203,
 TC-21109670203

V1_0717_02_DT

Subminiatur Glühlampe 3,2x6,5mm

Wire Terminal



	TC-21109123203	TC-21109125203	TC-21109126203	TC-21109157203	TC-21109182203	TC-21109242203	TC-21109615203	TC-21109640203	TC-21109670203
Betriebsspannung DC	12 V DC			1,5 V DC	18 V DC	24 V DC	6 V DC		
Typ. Betriebsstrom	30 mA	50 mA	60 mA	75 mA	26 mA	20 mA	115 mA	40 mA	70 mA
Typ. Leistungsaufnahme	0,36 W	0,6 W	0,72 W	0,11 W	0,47 W	0,48 W	0,7 W	0,24 W	0,42 W
Ausführung Glas	klar								
Höhe	6,5 mm								
Durchmesser	3,2 mm								