

## Datasheet

Item no. TC-00531250203, TC-00532222203, TC-00532420203, TC-00532425203, TC-00532430203,  
 TC-00532450203, TC-00532840203, TC-00533020203, TC-00533040203, TC-00533050203,  
 TC-00533635203, TC-00536020203, TC-00537020203

V1\_0717\_02\_DT

# Telefonstecklampe 5,4x30mm



	TC-00531250203	TC-00532222203	TC-00532420203	TC-00532425203	TC-00532430203	TC-00532450203	TC-00532840203
Betriebsspannung DC	12 V DC			24 V DC			28 V DC
Betriebsspannung AC		230 V AC					
Typ. Betriebsstrom	50 mA	1 mA	20 mA	25 mA	30 mA	50 mA	40 mA
Typ. Leistungsaufnahme	0,6 W	0,23 W	0,48 W	0,6 W	0,72 W	1,2 W	
Ausführung Glas	klar						
Wendelform	C-2F						
Einbaudurchmesser	5,4 mm						

	TC-00533020203	TC-00533040203	TC-00533050203	TC-00533635203	TC-00536020203	TC-00537020203
Betriebsspannung DC	30 V DC			36 V DC	60 V DC	70 V DC
Typ. Betriebsstrom	20 mA	40 mA	50 mA	35 mA	20 mA	
Typ. Leistungsaufnahme	0,6 W	1,2 W	1,5 W	1,2 W		1,4 W
Ausführung Glas	klar					
Wendelform	C-2F					
Einbaudurchmesser	5,4 mm					

## MAßE

