

Subminiatur Glühlampe 5,7x15,87mm

BI-PIN - T1 3/4



	TC-21331480203	TC-21332840203	TC-21336320203
Betriebsspannung DC	14 V DC	28 V DC	6,3 V DC
Typ. Betriebsstrom	80 mA	40 mA	200 mA
Typ. Leistungsaufnahme	1,12 W		1,26 W
Ausführung Glas	klar		
Wendelform	C-2F		
Höhe	15,87 mm		
Durchmesser	5,7 mm		

MAßE

