

Soffittenfassung



	TC-00419016203
Beschreibung	Soffittenfassung
Betriebsspannung DC	42 V DC
Betriebsspannung AC	42 V AC
Typ. Betriebsstrom	2 A
Socketart	S8.5
Anschlußart	Klemmen

MAßE

