

Datasheet

Item no. TC-00280632203, TC-00281240203, TC-00281480203, TC-00282425203,
 TC-00282440203, TC-00282450203, TC-00282825203, TC-00282840203,
 TC-00283630203, TC-00286020203

V1_0717_02_DT

Subminiatur Glühlampe 5,7x15,8mm

Sockel MG5,7s/9 - T1 3/4



	TC-00280632203	TC-00281240203	TC-00281480203	TC-00282425203	TC-00282440203
Betriebsspannung DC	6,3 V DC	12 V DC	14 V DC	24 V DC	
Typ. Betriebsstrom	200 mA	40 mA	80 mA	25 mA	40 mA
Typ. Leistungsaufnahme	1,26 W	0,48 W	1,12 W	0,6 W	0,96 W
Sockelart	MG5,7s/9				
Ausführung Glas	klar				
Höhe	15,8 mm				
Einbaudurchmesser	5,7 mm				

	TC-00282450203	TC-00282825203	TC-00282840203	TC-00283630203	TC-00286020203
Betriebsspannung DC	24 V DC	28 V DC		36 V DC	60 V DC
Typ. Betriebsstrom	50 mA	24 mA	40 mA	30 mA	20 mA
Typ. Leistungsaufnahme	1,2 W	0,68 W	1,12 W	1,08 W	1,2 W
Sockelart	MG5,7s/9				
Ausführung Glas	klar				
Höhe	15,8 mm				
Einbaudurchmesser	5,7 mm				

MAßE

