

Datasheet

Item no. TC-00900640203, TC-00901540203, TC-00902540203, TC-00902550203,
TC-00902840203

Subminiatur Glühlampe 4,1x11,5mm

T1¼



	TC-00900640203	TC-00901540203	TC-00902540203	TC-00902550203	TC-00902840203
Betriebsspannung DC	6 V DC	12 V DC	24 V DC		28 V DC
Typ. Betriebsstrom	40 mA		50 mA		40 mA
Typ. Leistungsaufnahme	0,24 W	0,48 W	0,96 W	1,2 W	1,12 W
Ausführung Glas	klar				
Höhe	11,5 mm				
Durchmesser	4,1 mm				

MAßE

