

Telefonkleinlampe 6,8x20mm



	TC-00581210203	TC-00582440203	TC-00583040203	TC-00586020203
Betriebsspannung DC	12 V DC	24 V DC	30 V DC	60 V DC
Typ. Betriebsstrom	100 mA	40 mA		20 mA
Typ. Leistungsaufnahme	1,2 W	0,96 W	1,2 W	
Socketart	BA7s			
Ausführung Glas	klar			
Höhe	20 mm			
Durchmesser	6,8 mm			

MAßE

