

# Gluehlampe E5.5 - 6x14mm



	TC-00180110203	TC-00180320203	TC-00180680203
Betriebsspannung DC	1,5 V DC	3,5 V DC	60 V DC
Typ. Betriebsstrom	100 mA	200 mA	80 mA
Typ. Leistungsaufnahme	0,15 W	0,7 W	0,48 W
Socketart	E5,5		
Ausführung Glas	klar		
Wendelform	C-2R		
Höhe	14 mm		
Durchmesser	6 mm		

## MAßE

