

Subminiatur Glühlampe 5,7x17,5mm

T1^{3/4}



	TC-00192840-M203	TC-00193040203
Betriebsspannung DC	28 V DC	30 V DC
Typ. Betriebsstrom		40 mA
Typ. Leistungsaufnahme	1,12 W	1,2 W
Socketart		BA5s
Ausführung Glas	matt	klar
Höhe		17,5 mm
Durchmesser		5,7 mm

MAßE

