



KLEINVERTEILER

# AK 24



## AK 24

Kleinverteiler

**INDIVIDUALISIERBAR**

250 x 370 x 122 mm  
 Artikelnummer: 73542401

Kleinverteiler, 24 Teilungseinheiten, PE/N Klemme, mit jeweils 2 Klemmstellen 16 mm<sup>2</sup>, 14 Klemmstellen 6 mm<sup>2</sup>, oben 8 elastischen Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, Isolierstopfen, zusätzliche Doppelmembranstützen



## Technische Daten

### Abmessungen

Breite:	250 mm
Länge:	370 mm
Höhe:	122 mm
Innenhöhe:	95 mm

### Werkstoff:

Kasten:	Polystyrol, Lichtgrau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polystyrol, Lichtgrau ähnlich RAL 7035
Klappfenster:	Polycarbonat, transparent
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

## Highlights

Sicher - Dank der hohen Schutzart IP65 und der robusten, halogenfreien Ausführung wird auch bei rauen industriellen Umgebungsbedingungen ein sicherer Betrieb gewährleistet.

## Zubehör

- BST M20 - Belüftungsstützen
- BST M20/sw - Belüftungsstützen
- AK SGA-1 - Schlossgarnitur

## Umgebungsbedingungen

Umgebungtemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungtemp. (maximal):	40 °C
Umgebungtemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



KLEINVERTEILER

## AK 24

### Weitere Eigenschaften

Farbe:	grau
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Anzahl Teilungseinheiten:	12
Anreihbar:	Ja
Funktionserhalt:	ohne
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
EMV-Ausführung:	Nein
mit Schloss:	Nein
plombierbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Drehmoment der Deckelschraube:	1.2 N m