



LEERGEHÄUSE

TG BCS 3



TG BCS 3

Leergehäuse

202 x 111 x 152 mm

Artikelnummer: 20003001

Kunststoff-Steckdosengehäuse mit Sonderschrauben, schwarz, 1 x M25 im Boden, 1 x M25 untere Gehäuseseite, 1 x Belüftungstopfen M20

3 x SCHUKO®



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	202 mm
Länge:	111 mm
Höhe:	152 mm

Werkstoff:

Deckel:	Polycarbonat
Kasten:	Polycarbonat
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Edelstahl V2A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Umgebungstemp. (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



LEERGEHÄUSE

TG BCS 3

Weitere Eigenschaften

Schlagfestigkeit:	IK08 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
-------------------	---

Schutzart:	IP44 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
------------	---

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
----------------------------------	-------

Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
----------------------------------	--------
