



BT-BO 25/1 A LED SP

Starthilfekabel

Art.-Nr.: 2030365

Ident.-Nr.: 11026

EAN-Code: 4006825603514

Das BT-BO 25/1 A LED SP Starthilfekabel leistet gute Dienste bei der Starthilfe von Benzin- und Dieselmotoren. Die 4 Polzangen sind vollisoliert und mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Das Leitermaterial besteht aus 31,4 mm² Aluminium (= 25 mm² Kupferkabel). Sichere Starthilfe gewährleistet die integrierte Schutzelektronik gegen schädliche Spannungsspitzen. Eine praktische Tragetasche ist bereits im Lieferumfang des nach DIN 72553-25 geprüften Starthilfekabels enthalten.

Ausstattung

- Starthilfekabel geprüft nach DIN 72553-25
- 4 vollisolierte Polzangen
- Leitermaterial aus 31,4 mm² Aluminium (= 25 mm² Kupferkabel)
- Zangen mit LED-Beleuchtung
- Schutzelektronik gegen schädliche Spannungsspitzen bei Starthilfe
- Inkl. Tragetasche



Technische Daten

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| - Für Benzinmotoren bis max. | 5500 cm ³ |
| - Für Dieselmotoren bis max. | 3000 cm ³ |
| - Kabellänge | 3.5 m |
| - Kabelquerschnitt | 31.4 mm ² |
| - Prüfstrom | 350 A |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht | 1.45 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 1.79 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 320 x 320 x 60 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 6 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 9.5 kg |
| - Maße Exportkarton | 640 x 320 x 185 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 4344 9000 10578 |

