



Hi-Speed USB A Anschlusskabel

USB 2.0, Typ A Stecker - Typ A Stecker, 480 Mbps, 1,8 m, Schwarz

Part No.: [306089](#)

EAN-13: 0766623306089 | UPC: 766623306089

Höchste Anschlussqualität

Manhattan USB 2.0-Anschlusskabel sorgen mit effektiver Schirmung und vergossenen Steckern mit Zugentlastung für höchste Anschlussqualität und zuverlässige Verbindungen. Die USB 2.0-Schnittstelle garantiert höchste Kompatibilität und Datenübertragungen mit bis zu 480 Mbit/s.

Merkmale:

- USB Typ A-Stecker auf USB Typ A-Stecker
- Zum Anschluss eines USB 2.0-Geräts an einen USB 2.0-Hub oder PC
- Unterstützt Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s
- Für Synchronisation und Akkuladung, ideal als Ersatz- oder Reservekabel
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- UL 2725

Anschlüsse:

- 2 x USB 2.0 Typ A-Stecker
- Vergoldete Kontakte
- Vergossener PVC-Mantel mit Zugentlastung

Kabel

- Geschirmt
- Nennspannung: 0,5 A
- Spannungsfestigkeit: 300 VDC
- Isolationswiderstand: 5 MOhm
- Leitungswiderstand: 5 Ohm
- Kunststoffmantel
- AWG 28

Physische Details

- Länge: 1,8 m
- Gewicht: 0,48 kg

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 - 50°C
- Lagertemperatur: -25 - 85°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0 - 96%

Lieferumfang:

- USB 2.0 Anschlusskabel

