

## Protect 9878

- Sichere Übertragung im 868 Mhz Frequenzband
- Reichweite ca. 35m im Gebäude
- Großes beleuchtetes LC-Display mit 13-stelliger Anzeige
- Displaybeleuchtungsfarbe entsprechend Alarmstatus
- in blau oder gelb
- Freisprechen / Raumüberwachung an der Basiseinheit
- Anwahl über integrierte Quadband-GSM-Telefonwähleinheit
- Automatische Wahl der nächsten Rufnummer bei „besetzt“
- Akustischer Alarm über integrierte Sirene (90 dB)
- Alarmbenachrichtigung auf externe Telefone programmierbar
- Telefonischer Alarm mit automatischer Ansagefunktion
- Bis zu 10 Rufnummern plus 1 SOS-Nummer programmierbar
- Einzelansage für jeden Sensor mit bis zu max. 10 Sek. Länge
- Warnung bei niedrigem Ladezustand der Batterien
- Stromausfallsicherung in der Basiseinheit
- 6 Modi: Alarm - Lautlos – Zuhause – Unscharf – Raumüberwachung
- Freisprechen (von externen Telefonen ein-/ausschaltbar)
- Vorbereitet für den Betrieb einer optionalen Außensirene
- Wandbefestigung möglich
- 
- Neue Komfortfunktionen:
- integrierte Sirene abschaltbar
- Lautstärke der Sprachansagen an der Basis einstellbar



Farbe	Art. Nr.	Größe BxTxH	Gewicht	EAN
weiß	6003	172 x 105 x 32 mm	0,720 kg	4030152060030

