

C.A 745N

Digitaler Spannungsprüfer mit LCD-Anzeige



Unverzichtbar!

- Automatische Erkennung von AC- und DC-Spannungen
- Keinerlei Gefahr der Auslösung selbst von hochempfindlichen FI-Schutzschaltern bei Prüfungen zwischen Außenleiter und Erde
- Außenleiterprüfung mit nur einer Prüfspitze
- Widerstands- und Durchgangsprüfung
- Abnehmbare Prüfspitzen



600 V CAT III

IEC 61010-2-033



Measure up



Sicher und einfach zu benutzen!

Der **Spannungsprüfer C.A 745N** ist das ideale Gerät für Elektriker, Heizungs- und Klimatechniker, Mechaniker, Wartungstechniker usw... Er ist einfach zu benutzen, hocheffizient und erkennt automatisch AC- und DC-Spannungen. Seine Prüfspitzen sind abnehmbar und einfach zu ersetzen und sie lassen sich bequem in eine Aufnahme am Gehäuse einclipen. Der **C.A 745N bietet optimalen Schutz** für den Benutzer.

TECHNISCHE DATEN	C.A 745N
Spannungsprüfung	12 V bis 690 V AC/DC (Anzeige in 7 Pegeln)
Eingangsimpedanz	400 kΩ
Außenleiter/Neutralleiter-Erkennung	Blinkende "Ph" -LED und unterbrochener Piepston bei $U > 100 V_{AC}$
Betriebsfrequenzen	DC und 50/60 Hz
Polaritätstest	Symbole "+" und "-"
Spannungsschutz	bis 1 100 V
Akustische Durchgangsprüfung	bei $R < 2 k\Omega$
Widerstandsprüfung	2 kΩ bis 300 kΩ mit 3 Pegeln
Sicherheit bei Widerstandsprüfungen	Akustische und optische Warnung bei Spannungen $> 12 V_{DC}$, $50 V_{AC}$

ALLGEMEINE DATEN	
Stromversorgung	2 Batterien 1,5 V (Typ LR03 oder AAA)
Batteriebetrieb	150 Stunden mit Alkalibatterien
Klimabedingungen	Temperatur: -10 °C bis +55 °C / rel. Feuchte: 10 % bis 80 %
Abmessungen / Gewicht	180 x 52 x 45 mm / ca. 200 g
Schutzart	IP54
Elektrische Sicherheit	Anlagen bis 600 V CAT III gemäß IEC 61010-1, IEC 61010-031, IEC 61010-2-033

Artikelnummern

C.A 745N **P01191743Z**

LIEFERUMFANG

- C.A 745N** in Blister-Verpackung mit:
- 1 Satz dünne Prüfspitzen rot/schwarz CAT III/CAT IV
 - 2 Alkali-Batterien 1,5 V AAA / LR3
 - 1 Bedienungsanleitung in 5 Sprachen



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

- Satz Prüfspitzen rot/schwarz CAT III/IV **P01102152Z**
- Satz Prüfspitzen rot/schwarz Ø 2 mm, CAT II **P01102153Z**
- Satz Prüfspitzen rot/schwarz Ø 4 mm, CAT II **P01102154Z**
- Adapter für Schuko-Steckdosen C.A 753 2P+E **P01191748Z**
- Klettbänder (5 Stück) **P01102113**
- Transporttasche, mit MultiFix kompatibel, 120 x 200 x 60 mm **P01298074**
- Mehrzweckmagnethalter MultiFix **P01102100Z**

Mehrzweckmagnethalter MultiFix ▶



◀ Transporttasche, mit MultiFix kompatibel