

| Lieferant   | Artikelbezeichnung                          | Artikelnr./GTIN | Garantie                   |  |
|---|---|-----------------|----------------------------|--|
| <b>T.I.P.</b><br><b>Technische Industrie Produkte GmbH</b><br><b>Siemensstr. 17</b><br><b>74915 Waibstadt</b><br><br><b>Tel.: 07263-9125-0</b><br><b>Fax: 07263-9125-25</b><br><br><b>www.crosstools.de</b> | <b>Dieselpumpe</b><br><b>Multi Oil 35 M</b> | <b>68800</b>    | <b>24</b><br><b>Monate</b> |  |
|   |   | 4011458688005   |                            |  |
|   | <b>Masterbox Informationen</b>              |                 |                            |  |
|   | <b>Verpackungsmaß in cm</b>                 |                 |                            | <b>VPE</b><br><b>(Stk.)</b>                |
|   | <b>Breite</b>                               | <b>Tiefe</b>    | <b>Höhe</b>                |  |
| -   | -   | -               | -                          | -  |
| <b>Artikel Informationen</b>  |   |                 |                            |  |
| <b>Verpackungsmaß in cm</b>   |   |                 | <b>VK-Einheit</b>          |  |
| <b>Breite</b>   | <b>Tiefe</b>                                | <b>Höhe</b>     |                            | <b>Gewicht (kg)</b><br><b>net. / brut.</b> |
| 38,9  | 24,0  | 33,5            | 10,0 / 10,8                | 1  |

|   |                         |       |
|---|-------------------------|-------|
| <b>Dieselpumpe</b><br><b>Multi Oil 35 M</b> | <b>Menge / Palette:</b> | 45    |
|   | <b>Menge / LKW:</b>     | 1.485 |

**Kurzbeschreibung:**

Robuste Peripher-Pumpe zur Förderung von Heizöl, Diesel-Kraftstoff und Bio-Diesel. Mit Gusspumpen-gehäuse, Messinglaufrad und Ein- und Ausschalter.

**Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermo-Überlastungsschutz.**

**Technische Daten:**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Motor:                   | 550 Watt         |
| Förderhöhe / Druck max.: | 35 m / 3,5 bar   |
| Fördermenge max.:        | 2.100 l/h        |
| Pumpengehäuse:           | Guss             |
| Laufrad:                 | Messing          |
| Anschlusskabel:          | 1,5 m / H07RN-F  |
| Druckanschluss:          | 30,93 mm IG (1") |
| Sauganschluss:           | 30,93 mm IG (1") |

**Lieferumfang:**

2 m Ansaugschlauch mit Messing-Fußventil  
4 m Zapfschlauch mit Zapfpistole  
sämtliche benötigte Anschlüsse mit Verbindungsstücke



**Prüfzeichen:**

