


# PARAPROJECT®

## PARAPROJECT® Case i16 Typ-C

Charge , Sync , Transport , Aufbewahren , Protect



Bezeichnung	PARAPROJECT PARAPROJECT® Case i16 Typ-C inkl. USB-C®-Kabel, schwarz
Artikelnummer	20860315101
GTIN / EAN	4006793939912
Einsatzgebiet	Bildung , Gesundheitswesen
Zertifikate	CE / REACH / RoHS
Angewandte Normen	DIN EN 60950-1 / DIN EN 55022 / DIN EN 55024
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 16x USB Daten- und Ladekabel (Typ-C)</li> <li>- 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m</li> <li>- 1x USB-Anschlusskabel, Länge: 3 m</li> <li>- 1x Y-Adapter mit 1x IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig)</li> <li>- 1x Y-Adapter mit 1x Euro-Flachbuchse (2-polig) und 1x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig)</li> <li>- 1x Bedienungsanleitung für Zahlenschloss</li> </ul>
Materialien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aluminium</li> <li>- Con-Pearl®</li> <li>- X-ABS-Kunststoff</li> </ul>
Transport	4x Leichtlaufräder (davon 2 mit Radfeststeller) / Teleskopauszug, 4-fach / beidseitige Tragegriffe
Außenmaße (BxTxH)	720 mm x 390 mm x 550 mm
Eigengewicht	16250 g
Transportmaße (BxTxH)	760 mm x 420 mm x 570 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1860 mm
Menge pro Europalette	6
Zolltarifnummer	85044082
Ursprungsland	RO
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kofferdeckel mit div. Fächer und Taschen</li> <li>- Korpus: Sync und Ladeinheit, 16 Staufächer für Tablets, Staufach für Master Laptop und Staufach für Zubehör z.B. Access Point und Router</li> <li>- Zusätzlich: Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich für optimale Luftzirkulation</li> <li>- programmierbarer, interner Ladetimer</li> <li>- Temperatursensor (Überhitzungsschutz)</li> </ul>
Kompatible Geräte	alle Tablets die über USB-C® (5 Volt) ladefähig sind
max. Geräteanzahl	16
Betriebssystem	Android / iOS / Windows
Kabeltypen für Geräte	USB-C®
Netzteil	zentrales Netzteil für gesamte Spannungsversorgung der Geräte
Ausgangsleistung je Port	2,4 A
Optionales Zubehör	- USB- Ladekabel für USB-A auf Lightning®

# PARAPROJECT®

## PARAPROJECT® Case i16 Typ-C

Charge , Sync , Transport , Aufbewahren , Protect

Schließsystem	Zahlenschlösser
Anschlüsse	- Außen: - zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe - USB-B-Buchse für die Sync-Funktion - Netzwerkbuchse (RJ45) für Access Point - Optional HDMI-Buchse Innen: - 16x USB-A-Buchse für Flex2Connect -Y-Adapter, C14-Stecker auf 1 x IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1 x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 1) -Y-Adapter, C14-Stecker auf 1 x Euroflach-Buchse und 1 x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 2)
Stromdaten	- 100 - 240 V - max. 3,6 A - 50/60 Hz
Maße Fächer (BxTxH)	28 mm x 220 mm x 265 mm
Farbe	schwarz

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm



- inkl. Ladetimer



- zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe , USB-B-Buchse für die Sync-Funktion , Netzwerkbuchse (RJ45) für Access Point , Optional HDMI-Buchse