

# PARAPROJECT®

## Case i20

Charge , Transport , Aufbewahren



Bezeichnung	PARAPROJECT Case i20 Charge Only, ohne Kabel, schwarz
Artikelnummer	208.620-151
GTIN / EAN	4006793896918
Einsatzgebiet	Bildung , Gesundheitswesien
Zertifikate	CE / REACH / RoHS
Angewandte Normen	DIN EN 60950-1 / DIN EN 55022 / DIN EN 55024
Lieferumfang	- 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - 1x Bedienungsanleitung für Zahlenschloss - 2x MC10-Multi-Charger - 20x Distanzstreifen aus Schaumstoff
Materialien	- Aluminium - Con-Pearl® - X-ABS-Kunststoff
Transport	4x Leichtlaufräder (davon 2 mit Radfeststeller) / Teleskopauszug, 4-fach / beidseitige Tragegriffe
Außenmaße (BxTxH)	720 mm x 390 mm x 550 mm
Eigengewicht	14450 g
Transportmaße (BxTxH)	760 mm x 420 mm x 570 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1860 mm
Menge pro Europalette	6
Zolltarifnummer	85044082
Ursprungsland	RO
Ausstattung	- Kofferdeckel: mit div. Fächern und Taschen und Aufnahmemöglichkeit für Access Point - Korpus: Ladeeinheit (2x MC10-Multi-Charger), 20 Staufächer für iPad/Tablets - Zusätzlich: Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich für optimale Luftzirkulation
Kompatible Geräte	alle Tablets
max. Geräteanzahl	20
Betriebssystem	Android / iOS / Win10
Netzteil	2x MC10-Multi-Charger für gesamte Spannungsversorgung der Geräte
Ausgangsleistung je Port	2,4 A
Optionales Zubehör	- USB Daten- und Ladekabel für alle Typen - externe Wochenzeitschaltuhr
Schließsystem	Zahlenschlösser
Anschlüsse	- Außen: - zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe Innen: -je 10x USB-A-Buchse von 2x MC10-Multi-Charg

# PARAPROJECT®

## Case i20

Charge , Transport , Aufbewahren

Stromdaten	- 100 - 240 V - max.3,6 A - 50/60 Hz
Maße Fächer (BxTxH)	24 x 255 x 310 mm
Farbe	schwarz

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm



- 20x Einschubfächer für Tablets