



# ENDRESS

## Power Generators

### ESE 2000i

Artikel-Nr.: 110005

Generator-Typ	synchron		
Max.Leistung	1~	[kVA/kW]	2,0 / 2,0
Dauerleistung	1~	[kVA/kW]	1,6 / 1,6
Nennspannung	1~	[V]	230
Nennstrom	1~	[A]	8,7
Leistungsfaktor		cos $\phi$	1,0
Frequenz		[Hz]	50
Schutzart Generator		[IP]	23

Motor			
Motortyp	Yamaha MZ 80 / 3,5 HP		
Bauart	1-Zylinder 4-Takt OHV		
Hubraum	[cm <sup>3</sup> ]	79	
Leistung bei U/min	[kW <sub>m</sub> ]	1,8	
Kraftstoff	Benzin		
Tankinhalt	[l]	4	
Verbrauch bei 75% Last	[l/h]	0,7	
Laufzeit bei 75% Last	[h]	5,7	
Startsystem	Reversierstart		
Schalleistung LWA	[db(A)]	89	
Schalldruck LPA (7m)	[db(A)]	64	
Gewicht ca.	[kg]	20	
Maße L x B x H	[mm]	540 x 330 x 505	
Steckdosen	1 x 230 V/16 A 1x 12V		

Stand: 2017-8-2

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
 Neckartenzlinger Str. 39  
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
 Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-stromerzeuger.de](http://www.endress-stromerzeuger.de)

## ESE 2000i

Artikel-Nr.: 110005



### Eigenschaften

Invertertechnologie

Hohe Stromqualität

Kompakt und leise

Einfache Handhabung

Parallelschaltfähig

### Ausstattungsmerkmale

Ölmangel-Abschaltautomatik

Generator Überlastungsschutz

Lastabhängige Motordrehzahl

Anschluss für 12 V Batterieladung

Parallelschaltfähigkeit

### Mögliche Einsatzbereiche

230 V

Elektronische Verbraucher bis

1600 W

Elektrowerkzeuge bis

1450 W

Gartengeräte bis

1250 W

Stand: 2017-8-2

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-stromerzeuger.de](http://www.endress-stromerzeuger.de)