



ENDRESS

Power Generators

ESE 206 HS-GT

Artikel-Nr.: 112300

Generator-Typ	synchron		
Max.Leistung	1~	[kVA/kW]	2,9 / 2,6
Dauerleistung	1~	[kVA/kW]	2,5 / 2,2
Nennspannung	1~	[V]	230
Nennstrom	1~	[A]	10,9
Leistungsfaktor		cos ϕ	0,9
Frequenz		[Hz]	50
Schutzart Generator		[IP]	23

Motor			
Motortyp	HONDA GX 160 / 5 HP		
Bauart	1-Zylinder 4-Takt OHV		
Hubraum	[cm ³]	163	
Leistung bei U/min	[kW _m]	2,5	
Kraftstoff	Benzin		
Tankinhalt	[l]	20	
Verbrauch bei 75% Last	[l/h]	0,9	
Laufzeit bei 75% Last	[h]	22,2	
Startsystem	Reversierstarter		
Schalleistung LWA	[db(A)]	96	
Schalldruck LPA (7m)	[db(A)]	71	
Gewicht ca.	[kg]	41	
Maße L x B x H	[mm]	637 x 473 x 500	
Steckdosen	2 x 230 V/16 A		

Stand: 2017-8-2

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
 Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

ESE 206 HS-GT

Artikel-Nr.: 112300



Ausstattungsmerkmale

Ölmangel-Absschaltautomatik

Generator-Überlastungsschutz

HONDA + Briggs & Stratton OHV-Motoren

Großtank für lange Laufzeiten

Compoundgeregelte Hochleistungs-Generatoren bei 400 V

Lieferbares Zubehör

Bestell-Nr.

Radsatz

161 000

Wartungssatz

164 028

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

Bestell Nr.

FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset

162 009

Mögliche Einsatzbereiche

230 V

Elektrowerkzeuge bis

2100 W

Garten- oder Baugeräte bis

1500 W

Kompressoren oder Pumpen bis

1100 W

Stand: 2017-8-2

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de