



ENDRESS

Power Generators

ESE 406 HS-GT

Artikel-Nr.: 112302

Generator-Typ	synchron		
Max.Leistung	1~	[kVA/kW]	5,1 / 4,6
Dauerleistung	1~	[kVA/kW]	4,2 / 3,9
Nennspannung	1~	[V]	230
Nennstrom	1~	[A]	18,3
Leistungsfaktor		cos ϕ	0,9
Frequenz		[Hz]	50
Schutzart Generator		[IP]	23

Motor			
Motortyp	HONDA GX 270 / 8 HP		
Bauart	1-Zylinder 4-Takt OHV		
Hubraum	[cm ³]	270	
Leistung bei 3000 U/min	[kW _m]	4,6	
Kraftstoff	Benzin		
Tankinhalt	[l]	30	
Verbrauch bei 75% Last	[l/h]	1,6	
Laufzeit bei 75% Last	[h]	18,8	
Startsystem	Reversierstarter		
Schalleistung LWA	[db(A)]	97	
Schalldruck LPA (7m)	[db(A)]	72	
Gewicht ca.	[kg]	61	
Maße L x B x H	[mm]	800 x 538 x 576	
Steckdosen	2 x 230 V/16 A		

Stand: 2017-8-2

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
 Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

ESE 406 HS-GT

Artikel-Nr.: 112302



Ausstattungsmerkmale

Ölmangel-Absschaltautomatik
Generator-Überlastungsschutz
HONDA + Briggs & Stratton OHV-Motoren
Großtank für lange Laufzeiten
Compoundgeregelte Hochleistungs-Generatoren bei 400 V

Lieferbares Zubehör

	Bestell-Nr.
Radsatz	161 000
Wartungssatz	164 029

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

	Bestell Nr.
FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset	162 009

Mögliche Einsatzbereiche

	230 V
Elektrowerkzeuge bis	3800 W
Garten- oder Baugeräte bis	2600 W
Kompressoren oder Pumpen bis	2000 W

Stand: 2017-8-2

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de