



ICM-20H

Best.-Nr.: 0174970

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Gegensprechanlage,

kabelgebunden, bestehend aus Tischmikrofon und separater Rufstation. Ideal geeignet für z. B. Rezeptionen und Verkaufsschalter.

Tischmikrofon:

- 300-mm-Schwanenhals, abnehmbar (XLR-Verbindung)
- Elektret-Mikrofonkapsel, Nierencharakteristik
- Mit integriertem Verstärker und Lautsprecher
- Lautstärkeregelung
- Sprechtaaste
- Kopfhöreranschluss (3,5-mm-Klinke) mit automatischer Abschaltung des internen Lautsprechers
- Stromversorgung über beiliegendes Netzteil
- Abmessungen Pultgehäuse 115 x 65 x 170 mm

Rufstation:

- Lautsprecher und Mikrofon integriert
- Rufstaste (Summer)
- 3-m-Verbindungskabel zum Anschluss an Tischmikrofon
- Inklusive Montagematerial zur Befestigung an Glasscheiben
- Stromversorgung erfolgt über Tischmikrofon
- Abmessungen Ø 85 mm x 35 mm

TECHNISCHE DATEN

ICM-20H

Art	Tischmikrofon mit Rufstation
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Niere
System	Elektret
Stromversorgung	über beil. Netzteil
Schwanenhalslänge	300 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	115 x 65 x 170 mm (Pultgehäuse), Ø 85 mm x 35 mm (Rufstation)
Gewicht	0,98 kg
Kabel	3 m
Anschluss	2 x Cinch, 1 x 3,5-mm-Klinke