

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444

Fax +49 (0)180 5 37 37 38 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

info.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de




Kaltwasser-Hochdruckreiniger

MC 5M-220/1130 XT

Art. Nr. 107146722

Die neuen MC 5M-Modelle sind Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse und ein vielseitiger Partner für anspruchsvolle Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Baugewerbe und Automotive.

Das ist uns gelungen, indem wir ein bisher unerreichtes Mobilitätsniveau, Benutzerfreundlichkeit, Robustheit, ein optimales Servicekonzept sowie großartige Aufbewahrungsmöglichkeiten miteinander kombiniert haben.



0 Anwendungshäufigkeit h/Tag 8+



Technische Daten		
Druck	bar/MPa	220/22
Reinigungswirkung	Impact	6,2
Wasserleistung Q_{max}/Q_{IEC}	l/h	1130/1040
Max. Wasserzulauftemperatur	°C	60
Pumpendrehzahl	U/min	1450
Abmessungen	LxBxH (mm)	890x570x1020
Gewicht	kg	85
Elektrischer Anschlusswert	kW	7,4
Netzkabel	m	5

Lieferumfang	
HD-Schlauch (DN8x20m)	301001101
Ergo 2000 Pistole	106403122
ERGO Schnellkupplungssystem	101119496
Wasserzulauf-Kupplungssystem	61369
Schlauchtrommel	106403143
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Turbohammer Plus Strahlrohr mit HD-Düse	106403002
Tornado Plus Düse	101119742

Produktvorteile	
Drei Keramikkolben	Garant für lange Lebensdauer und große Zuverlässigkeit
Automatik Start/Stopp	spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer
Zusätzlicher Schlauch und Strahlrohr m. rotierenden Düse	für maximale Reinigungsleistung
Reinigungsmitteltank	2 x 2,5 Liter direkt am Gerät mit Dosiersystem
Lenkrolle vorne mit Bremse	gewährleistet hohe Wendigkeit
Schlauchtrommel	für einfache und saubere Aufbewahrung des HD-Schlauchs

- Überarbeitete NA5-Taumelscheibenpumpe
- Motor mit einer Pumpendrehzahl von 1450 (U/min)
- Messingzylinderkopf
- Einklappbarer Transportgriff für platzsparende Lagerung
- Große Räder für maximale Mobilität
- Niederdruck-Reinigungsmittel-System
- Druckaktiviertes System. Selbstansaugung möglich.
- Manometer

