

Nass-/Trockensauger - Wechselstrom

ATTIX 30-11 PC

Art. Nr. 107413592

Der ATTIX 30-11 PC strotzt vor Leistung und ist dennoch so kompakt, dass Sie ihn überall dorthin mitnehmen können, wo Sie die Spuren Ihrer Arbeit entfernen möchten. Durch das ergonomische Design und das geringe Arbeitsgeräusch ist dieser Nass-/Trockensauger speziell für den mobilen Einsatz konzipiert worden. Der auswaschbare PET Vliesfilter und die halbautomatische Filterabreinigung Push&Clean sorgen für geringere Arbeitsunterbrechungen, hohe Saugleistung und geringe Wartungskosten.



Technische Daten		
Luftmenge	(l/min.)	3700
Unterdruck	(mbar/kPa)	250/25
Leistung Pmax	(W)	1500
Leistung Piec	(W)	1200
Arbeitsgeräusch	(dB(A))	59
Behältervolumen	(l)	30
Netzanschluss	(V/~/Hz)	230/1/50-60
Abmessungen LxBxH	(mm)	450x380x595
Gewicht	(kg)	10
Kabellänge	(m)	7,5

Push&Clean
 Filter Cleaning System

- SilentPower – Leistung, die man sieht, aber nicht hört
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz
- Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %

Lieferumfang	
Saugschlauch [Ø32 mm x 3,5 m]	107409976
Verlängerungsrohre, Aluminium, 2 x 500 mm	107400032
Vlies-Filtersack	302004000
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490
Universaldüse, Kunststoff, 115 mm	14295
Nass-/Trockendüse, Kunststoff, 300 mm	107402706
Bürstendüse, Kunststoff, 230 mm	6086
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084
Werkzeugadapter	60916

Produktvorteile	
Gerätesteckdose	Zum Einstecken von Elektrowerkzeugen direkt am Gerät
Push&Clean Filterabreinigungssystem	Ermöglicht schnelles und einfaches Reinigen des Filterelements. Durch Versperren des Lufteinlasses und Drücken der Filterabreinigungstaste wird der Staub aus dem Filter geblasen und die Saugkraft ist sofort wieder hoch
Multifit- Zubehörsystem	Jedes Zubehör passt an jeden Sauger
Zubehörhalter	Hält das Zubehör stets griffbereit
Kabelhalter	Sichere Aufbewahrung des Elektrokabels
PET Filterelement	Erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne den Nassfilter einsetzen zu müssen; Abscheidegrad mindestens 99,9%
Saugkraftregulierung am Handrohr	Schnelle und ergonomische Anpassung der Saugkraft
Softstart	Sanfter Start des Motors; Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Spannungsabfall vermieden
Antistatisch vorbereitet	Verhindert Stromschläge und Verschmutzungen die durch elektrische Aufladung entstehen
Anschlussleitung (Ummantelung)	Orange PVC Ummantelung, deutlich von weitem sichtbar.

