

T10x26 E10 flat LED Lamp



	70113411	70113413	70113414	70113415	70113422	70113426
Typ. Farbtemperatur				5500 K~6300 K		3500 K~4000 K
Lichtfarbe	rot	grün	blau	tageslicht	amber	weiß
Dominierende Wellenlänge	620 nm~630 nm	515 nm~525 nm	465 nm~475 nm		588 nm~598 nm	
Lichtleistung	0,8 lm	1,6 lm	1,1 lm	2,5 lm	0,7 lm	2,3 lm
Betriebsspannung DC	12 V DC					
Betriebsspannung AC	12 V AC					
Typ. Betriebsstrom	19 mA					
Typ. Leistungsaufnahme	0,23 W					
Socketart	E10					
LED Abstrahlwinkel	90 °					
Höhe	26 mm					
Durchmesser	10 mm					

	70113511	70113513	70113514	70113515	70113522	70113526
Typ. Farbtemperatur				5500 K~6300 K		3500 K~4000 K
Lichtfarbe	rot	grün	blau	tageslicht	amber	weiß
Dominierende Wellenlänge	620 nm~630 nm	515 nm~525 nm	465 nm~475 nm		588 nm~598 nm	
Lichtleistung	0,8 lm	1,6 lm	1,0 lm	2,6 lm	0,6 lm	2,5 lm
Betriebsspannung DC	24 V DC~28 V DC					
Betriebsspannung AC	24 V AC~28 V AC					
Typ. Betriebsstrom	18 mA					
Typ. Leistungsaufnahme	0,43 W~0,50 W					
Socketart	E10					
LED Abstrahlwinkel	90 °					
Höhe	26 mm					
Durchmesser	10 mm					

	70113611	70113613	70113614	70113615	70113622	70113626
Typ. Farbtemperatur				5500 K~6300 K		3500 K~4000 K
Lichtfarbe	rot	grün	blau	tageslicht	amber	weiß
Dominierende Wellenlänge	620 nm~630 nm	515 nm~525 nm	465 nm~475 nm		588 nm~598 nm	
Lichtleistung	0,3 lm	0,7 lm	0,2 lm	0,8 lm	0,3 lm	0,7 lm
Betriebsspannung DC	230 V DC					
Betriebsspannung AC	230 V AC					
Typ. Betriebsstrom	4 mA					
Typ. Leistungsaufnahme	0,92 W					
Socketart	E10					
LED Abstrahlwinkel	90 °					
Höhe	26 mm					
Durchmesser	10 mm					