

# T10x26 BA9s flat LED Lamp



	70113711	70113713	70113714	70113715	70113722	70113726
Typ. Farbtemperatur				5500 K~6300 K		3500 K~4000 K
Lichtfarbe	rot	grün	blau	tageslicht	amber	weiß
Dominierende Wellenlänge	620 nm~630 nm	515 nm~525 nm	465 nm~475 nm		588 nm~598 nm	
Lichtleistung	0,8 lm	1,6 lm	1,1 lm	2,5 lm	0,7 lm	2,3 lm
Betriebsspannung DC	12 V DC					
Betriebsspannung AC	12 V AC					
Typ. Betriebsstrom	19 mA					
Typ. Leistungsaufnahme	0,23 W					
Sockelart	BA9s					
LED Abstrahlwinkel	90 °					
Höhe	26 mm					
Durchmesser	10 mm					

	70113811	70113813	70113814	70113815	70113822	70113826
Typ. Farbtemperatur				5500 K~6300 K		3500 K~4000 K
Lichtfarbe	rot	grün	blau	tageslicht	amber	weiß
Dominierende Wellenlänge	620 nm~630 nm	515 nm~525 nm	465 nm~475 nm		588 nm~598 nm	
Lichtleistung	0,8 lm	1,6 lm	1,0 lm	2,6 lm	0,6 lm	2,5 lm
Betriebsspannung DC	24 V DC~28 V DC					
Betriebsspannung AC	24 V AC~28 V AC					
Typ. Betriebsstrom	18 mA					
Typ. Leistungsaufnahme	0,43 W~0,50 W					
Sockelart	BA9s					
LED Abstrahlwinkel	90 °					
Höhe	26 mm					
Durchmesser	10 mm					

	70113911	70113913	70113914	70113915	70113922	70113926
Typ. Farbtemperatur				5500 K~6300 K		3500 K~4000 K
Lichtfarbe	rot	grün	blau	tageslicht	amber	weiß
Dominierende Wellenlänge	620 nm~630 nm	515 nm~525 nm	465 nm~475 nm		588 nm~598 nm	
Lichtleistung	0,3 lm	0,7 lm	0,2 lm	0,8 lm	0,3 lm	0,7 lm
Betriebsspannung DC	230 V DC					
Betriebsspannung AC	230 V AC					
Typ. Betriebsstrom	4 mA					
Typ. Leistungsaufnahme	0,92 W					
Sockelart	BA9s					
LED Abstrahlwinkel	90 °					
Höhe	26 mm					
Durchmesser	10 mm					