

# 6+1 LED Akku Multifunktionsleuchte HL2 DA 61 M3H2 300+100 lm

Vielseitig, robust mit exzellenter Lichtleistung.



Artikelnummer 1175670  
EAN 4007123641642

## BESCHREIBUNG

- 6 superhelle SMD-LEDs vorne mit über 3 Stunden Leuchtdauer bei vollgeladenem Akku.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Ladedauer ca. 4 Stunden.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis 200° mit integriertem Magnet.
- 2 Magnete auf der Rückseite und zwei 360° drehbare Haken für flexiblen Einsatz.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2,2 Ah mit Ladeanzeige.
- Ein/Aus Drucktaster.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- 6 Stück werden im verkaufsfördernden Display-Karton geliefert.

## TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	300 lm	Akku-Ladezeit ca.	4 h
Gesamtlichtstrom Nebenquelle	100 lm	Anzahl der Batterien	1
Farbtemperatur	6,500 K	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Akku-Kapazität	2.2 Ah	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Akku-Spannung	3.7 V	Schutzklasse	III
Leuchtdauer max.	10 h	Schutzart (IP)	IP20

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	6	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.46 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.28 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	5,1 cm x 12,5 cm x 31 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	4,2 cm x 6,4 cm x 27,5 cm		