



Artikelnummer 1176440  
EAN 4007123648238

## BESCHREIBUNG

- 4 super helle SMD-LEDs vorne mit über 3 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku.
- Ein/Aus Schalter 100/50 %.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis 180° mit integriertem Magnet.
- Gürtelclip und 360° drehbarer Haken für flexiblen Einsatz.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/1,8 Ah.

## TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	200 lm	Anzahl der Batterien	1
Farbtemperatur	6,500 K	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Akku-Kapazität	1.8 Ah	Batterie Technologie	Lithium-Polymer
Akku-Spannung	3.7 V	Schutzklasse	III
Leuchtdauer max.	3 h	Schutzart (IP)	IP20
Akku-Ladezeit ca.	3 h		

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.23 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.18 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	13,2 cm x 4,5 cm x 25,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	5,9 cm x 3,3 cm x 12,2 cm		