

4+1 LED Akku Cliquelleuchte HL DA 41 MC

200+150 lm

Sehr handlich, robust mit exzellenter Lichtleistung.



Artikelnummer 1175890
EAN 4007123645831

BESCHREIBUNG

- 4 super helle Seoul SMD-LEDs vorne mit bis zu 3,5 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 CREE LED im Leuchtenkopf.
- Ladedauer ca. 3 Stunden.
- 90° drehbarer Clip mit integriertem Magnet.
- Gummierter, ergonomischer Griff und Trageschlaufe.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/1,6 Ah mit Ladeanzeige.
- Ein/Aus Drucktaster.
- Inklusive USB-Ladekabel.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	200 lm	Akku-Ladezeit ca.	3 h
Gesamtlichtstrom Nebenquelle	150 lm	Anzahl der Batterien	1
Farbtemperatur	6,500 K	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Akku-Kapazität	1.6 Ah	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Akku-Spannung	3.7 V	Schutzklasse	III
Leuchtdauer max.	3.5 h	Schutzart (IP)	IP20

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.2 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.11 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	4 cm x 8,7 cm x 28 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	17,5 cm x 2,8 cm x 2 cm		