



Artikelnummer 1175420010
EAN 4007123641628

BESCHREIBUNG

- 4 super helle SMD-LEDs vorne mit über 6 Stunden Leuchtdauer.
- Zusätzliche Schaltstufe für 3 LEDs im Leuchtenkopf.
- Kunststoffbügel mit integriertem Magnet, 360° knickbar.
- 360° drehbarer, einklappbarer Haken.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- 10 Stück werden im verkaufsfördernden Display-Karton geliefert.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	200 lm	Anzahl der Batterien	3
Gesamlichtstrom Nebenquelle	20 lm	Batterie Bauart	Micro AAA LR03
Farbtemperatur	6,500 K	Batterie Technologie	Alkaline
Akku-Spannung	1.5 V	Schutzklasse	III
Leuchtdauer max.	24 h	Schutzart (IP)	IP20

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	10	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.15 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.07 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	4 cm x 9 cm x 14,2 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	3,4 cm x 6,7 cm x 10 cm		