

# FabConstruct

## Polyimid Folie

Eigenschaften	Werte
<b>Produkte</b>	
32441	50mm x 30m auf Rolle
32989	100mm x 30m auf Rolle
32527	200mm x 30m auf Rolle
<b>Trägermaterial</b>	Polyimid
Farbe	braun
Trägerstärke in mm	0,025 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,060 ± 10%
<b>Klebereigenschaften</b>	
Kleberart	Silikon
<b>Thermische Eigenschaften</b>	
Dauergebrauchstemperatur in °C	180
Kurzzeitbelastung (ca. 1h) in °C	250
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Reißkraft in N/25 mm	140
Reißdehnung in %	65
<b>Verwendungszweck</b>	Druckbettbeschichtung für 3D-Drucker, zur Verbesserung der Adhäsion
<b>RoHS Testmethode</b>	IEC62321
Dieses Klebeband entspricht in seiner Zusammensetzung den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU.	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.  
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65% Luftfeuchtigkeit)  
Technische Änderungen vorbehalten.