



MUV USB


Innovativer 2-poliger Weltreiseadapter mit integriertem, dualem USB-Ladegerät

Der kompakte und vielseitige World Adapter MUV USB von SKROSS® ermöglicht den sicheren Anschluss aller ungeerdeter 2-Pol-Geräte aus und in über 220 Ländern. Zeitgleich können über das integrierte, leistungsstarke USB-Ladegerät bis zu zwei USB-Geräte geladen werden.

Geeignet für



Kompatibilität (Eingang)



Kompatibilität (Ausgang)



Verpackung (Retail)



Produktkategorie

- Weltreiseadapter: MUV Serie

Technische Spezifikationen

- Designed in Switzerland
- Geeignet für ungeerdete Geräte (2-Pol)
- Dualer USB-Port zum Laden von USB-Geräten
- Steckdoseneingang für: Euro, Australien/China, UK (*UK nicht in der Schweiz Version), USA/Japan
- Ausgangsstecker: Euro, Australien/China, UK, USA/Japan
- Eingangsspannung: 100 V – 250 V
- Max. Last: 2.5 A
- Leistung: z.B. bei 100 V – 250 W / 250 V – 625 W
- Austauschbare Sicherung: T 2.5 A
- USB Output: 5 V / 2400 mA shared
- Kein Spannungswandler

Gewicht

- Adapter: 131 g
- Adapter + Verpackung: 223 g

Dimensionen

- Adapter: L 68 mm B 49 mm H 53 mm
- Adapter + Verpackung: L 150 mm B 150 mm H 75 mm

Verpackungseinheiten

- VPE: 20
- Dimensionen VPE: L 400 mm B 300 mm H 330 mm
- Palette: 1000 Stk.

Standardfarbe

- Weiss

Beschreibung	Artikel-Nr.	EAN-Code	Made in Thailand
MUV USB, Retail, Weiss	1.302930	7640166320616	
MUV USB, CH Version, Retail, Weiss	1.302940	7640166320715	