

# ERDI Ideal-Schere D39ASS

Reibungslos robust im Praxistest



Einfach besser.



## Die Ideal-Schere D39ASS ist besonders leichtgängig und äußerst verschleißfest, durch:

- Sinterstahleinlage im Gewerbe
- feste Verschraubung des Gewerbes mittels stabilem Stehbolzen
- Edelstahl-Blende über dem Gelenk zum Schutz der darunter liegenden Feder vor Schmutz
- besonderes Federmaterial, das mehr als 620.000 Hübe ermöglicht

Schnittversuch in nichtrostendem martensitischem Chromstahl 1.4034 (X46Cr13), Blechdicke 1,2 mm

### BESSEY D39ASS



◀ Gewerbe-Verschleiß  
nach 10.000 Schnitten

Gewerbe-Verschleiß ▶  
nach 2.000 Schnitten

### Wettbewerbsmodell

