

Philips FastCare Compact
Dampfbügelstation

Max. 5,2 Bar Pumpendruck
Dampfstoß von bis zu 200 g
Fester Wasserbehälter mit 1,3 l

GC6704/30



Schnelleres Bügeln mit 2 x mehr Dampf*

Leistungstarker, konstanter Dampfstoß für schnelleres Bügeln als mit einem Dampfbügeleisen. Mit einfach auffüllbarem Wasserbehälter und schnellem Aufheizen. Kompakt und leicht für die einfache Aufbewahrung.

Schnell und leistungsstark

- Starker Dampfstoß für ultimative Faltenentfernung
- Calc-Clean-Behälter im Lieferumfang enthalten – keine Patronen, keine Zusatzkosten
- Keramikbügelsohle für eine lange Lebensdauer und leichtes Gleiten

Kompakt und bequem

- Leicht und kompakt für eine einfache Nutzung und Aufbewahrung
- Großer Wasserbehälter für langen Gebrauch

PHILIPS

Besonderheiten

1,3-Liter-Wasserbehälter



Mit dem transparenten 1,3-Liter-Wasserbehälter bügeln Sie länger als 1 Stunde am Stück. Sie können deutlich erkennen, wie viel Wasser übrig ist, und es ganz einfach jederzeit über die große Einfüllöffnung mit Leitungswasser nachfüllen.

Besonders hohe Dampfleistung



Der starke, konstante Dampfstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo Sie ihn benötigen, lässt hartnäckige Falten dahinschmelzen. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.

Intelligente Entkalkung



Unser integriertes Entkalkungssystem Smart Calc Clean erinnert Sie, wenn es an der Zeit ist, zu

entkalken. Es umfasst einen Behälter, der das Entkalken ganz einfach macht. Das bedeutet, dass keine Patronen erforderlich sind und keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Kompakt und bequem



Die leichte, kompakte Größe eignet sich perfekt für die Aufbewahrung und passt bequem auf Ihr Bügelbrett. Die exklusive ProVelocity-Technologie macht unsere Dampfbügelstationen noch kleiner und kompakter als je zuvor.

Keramikbügelsohle



Unsere langlebige Keramikbügelsohle gleitet gut auf allen Kleidungsstücken. Sie ist antihaftbeschichtet, kratzfest und einfach sauber zu halten.

Daten

Technologie

- ProVelocity-Dampftechnik

Schnelles Glätten

- Konstanter Dampfstoß: Bis zu 110 g/Min.
- Leistung: 2.400 W
- Druck: Pumpe mit max. 5,2 Bar
- Betriebsbereit: 2 Min.
- Dampfstoß: Bis zu 200 g
- Dampf bei Bedarf
- Vertikaldampf
- Spannung: 220 bis 240 V

Einfache Bedienung

- Gleitfähigkeit der Bügelsohle: 3 Sterne
- Bügelsohlenname: Keramik
- Fassungsvermögen des Wassertanks: 1.300 ml
- Schlauchlänge: 1,6 m
- Länge des Netzkabels: 1,65 m
- Betriebsbereit: Lichtanzeige, Akustisches Signal
- Während des Bügelns jederzeit auffüllbar
- Kratzfeste Bügelsohle: 3 Sterne
- Für Leitungswasser geeignet

Kalkbehandlung

- Entkalken und reinigen: Intelligentes Calc-Clean
- Entkalkungserinnerung: Licht, Ton, Keine Patronen erforderlich

Mitgeliefertes Zubehör

- Calc-Clean-Behälter

Aufbewahrung

- Kabelaufwicklung: Fach für Kabelaufbewahrung
- Schlauchaufbewahrung: Fach für Schlauchaufbewahrung

Größe und Gewicht

- Verpackungsabmessungen (B x H x L): 25 x 27 x 40 cm
- Produktabmessungen (B x H x L): 21 x 23 x 35,4 cm
- Gesamtgewicht mit Verpackung: 4,1 kg
- Gewicht des Bügeleisens: 1,25 kg
- Gewicht des Bügeleisens mit Station: 2,9 kg

Garantie

- 2 Jahre weltweite Garantie

Umweltfreundliche Effizienz

- Produktverpackung: Zu 100 % recycelbar



Ausstellungsdatum
2018-03-20

Version: 10.2.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen PowerLife