


TECHNISCHES DATENBLATT

SECUPLUS 564 NR. 564001

Sicherheitstechnik



Ohne scharfe Klinge = spezielle Sicherheit
Die Schneiden sind nicht schräg, sondern gerade geschliffen. Und das heißt: Keine Gefahr für Ihre Finger. Unsere Sicherheitsscheren heißen deshalb SECUPLUS = spezielle Sicherheit.



SICHERHEITSSCHERE MIT LANGER SCHNEIDE UND FINGERFREUNDLICHEM SPEZIALSCHLIFF.

Bestellnummer 564001.00

Daumen hoch – für sehr lange Schnitte.

Die SECUPLUS 564 zeichnet sich durch seine Daumenöffnung und eine extra lange Schneide aus, die zugleich als ideale Auflagefläche dient. So können Sie mit der Sicherheitsschere nicht nur besonders kontrolliert arbeiten. Sie brauchen auch nur wenige Schnitte, um Karton, Papier, Folie, Stoff und vieles mehr zu durchtrennen. Optimale Sicherheit garantieren der Spezialschliff der Schneiden und die vorne abgerundeten Spitzen.

Effizient, aber ungefährlich

Schauen Sie sich die Schneiden einmal ganz genau an. Etwas bemerkt? Sie sind nicht schräg geschliffen, sondern rechtwinklig. Deshalb können Sie sich selbst nicht damit schneiden – aber dafür die unterschiedlichsten Materialien.

Rostfreier Edelstahl

Damit Sie Ihre Schere dauerhaft nutzen können, bestehen die Metallteile aus rostfreiem Edelstahl. Im Griffbereich wird dieser von glasfaserverstärktem Kunststoff ummantelt. Ein

weiterer Garant für ein langes Leben.

Angenehmes Arbeiten


Der Experte nennt sie „Augen“ – die beiden Öffnungen, in denen Ihre Finger sicheren Halt finden. Der Soft-Grip auf den Innenseiten trägt zusätzlich zu einem angenehmen und rutschfesten Arbeiten bei.

Extra lange Schneide

Schnell und kontrolliert – so kommen Sie mit dem SECUPLUS 564 am besten durch. Schnell, weil die Schneide so lang ist. Und kontrolliert, weil Sie die gesamte Strecke von der Spitze bis zur Fingeröffnung als Auflagefläche nutzen können.

Stabile Verbindung

Für Qualitätsscheren eine Selbstverständlichkeit: Beide Scherenhälften werden in der Mitte von einer echten Schraube zusammengehalten. Für eine stabile Verbindung und eine dauerhaft hohe Schneidleistung.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Spezielle Sicherheit



Besonders ergonomisch



Schneidenlänge (85 mm)



Soft-Grip



Für Rechts- und Linkshänder



Für extreme Beanspruchungen



Rostfrei



Spitzen abgerundet

Hauptschneidmaterialien



Karton: bis 2-lagig



Kunststoffumreifungen



Folien- und Papierbahnen



Textil



Garn, Schnur



Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie



PVC-Bodenbelag



PRODUKT- UND VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 564001.00
Maße Schere (L x B x H)	224 x 12 x 85 mm
Gewicht Schere	93,0 g
Basismaterial	Rostfreier Stahl

Verpackungseinheit	1 auf SB-Karte
Maße SB-Karte	250 x 13 x 110 mm
Gewicht SB-Karte	112,0 g
EAN-Code SB-Karte	4002632921322
Menge per Umkarton	10 Scheren
Maße Umkarton	115 x 128 x 260 mm
Gewicht Umkarton	1216,8 g
EAN-Code Umkarton	4002632972645
Zolltarifnummer	82130000

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihre neue MARTOR-Schere sicher und optimal verwenden können.

1. Allgemeine Anwendungshinweise: Bitte nutzen Sie das Produkt nur für manuelle Schneidarbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.

2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren: Lassen Sie beim Umgang mit der Sicherheitsschere immer größte Vorsicht walten, auch wenn die Schere angesichts der speziell geschliffenen Schneiden grundsätzlich Schutz vor Schnitt- oder Stichverletzungen bietet. Schleifen Sie die Sicherheitsschere **nicht** nach. Bitte verwenden Sie die Schere nur für die genannten Materialien, in bestimmungsgemäßer Art und Weise und stets sorgfältig. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz der Sicherheitsschere. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder zu Sachbeschädigungen in der Umgebung. Die Schere

kann durch nicht bestimmungsgemäßen Einsatz wie z. B. durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden oder ihrerseits zu Beschädigungen führen. Insbesondere darf die Schere nicht so verwendet werden, dass Quetschgefahren für die Hände oder sonstige Gliedmaßen entstehen. Führen Sie die Sicherheitsschere stets in geraden, nicht ruckartigen Schnittlinien und achten Sie auf eine angepasste Winkelhaltung.

3. Nichtverwendung der Schere: Wenn Sie die Sicherheitsschere nicht benutzen, verwahren Sie diese an einem sicheren Ort. Bei erkennbaren Beschädigungen darf die Schere nicht mehr verwendet werden.

4. Pflegehinweise: Schützen Sie die Schere vor Schmutz, Feuchtigkeit, Nässe und Hitze und bewahren Sie diese an einem trockenen Ort auf. Geben Sie hin und wieder einen Tropfen Pflegeöl in den Schraubenschlitz, damit die Schere leichtgängig bleibt.

ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!

GÜRTELTASCHE M

NR. 9921



Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE M finden alle mittelgroßen MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Innen- und Außenfächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. ein weiteres Messer, einen Stift oder eine Klingenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.

HERSTELLER

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com