

Key Features

Auflösung	1280 x 800 / WXGA
Helligkeit	3.600 ANSI Lumen
Kontrast	22.000 : 1
Optischer Zoom	1,1x
Konnektivität	HDMI / 2x VGA
Lautsprecher	2 Watt
Garantie	2 Jahre Pick Up, Repair and Return (Projektor) 1 Jahr oder 1.000 Stunden (Lampe)




3.600 ANSI Lumen
HELLIGKEIT



1,1x
OPTISCHER ZOOM



22.000 : 1
KONTRAST



1280 x 800 / WXGA
AUFLÖSUNG

Produkt Beschreibung

Der ViewSonic PA503W ist mit seinem innovativen und benutzerfreundlichen Design und seiner erstaunlichen Performance der ideale Projektor für Ihr Zuhause. Er verfügt über 3.600 ANSI Lumen, eine native WXGA 1280 x 800 Auflösung sowie über ein Kontrastverhältnis von 22.000 : 1 für eine detailreiche Bildwiedergabe. Zudem bietet die exklusive SuperColor™ -Technologie eine breite Farbskala für eine brillante Bildproduktion bei nahezu allen Lichtverhältnissen. Ein 2 Watt-Lautsprecher sorgt für unglaublich klaren und kräftigen Sound und rundet das audiovisuelle Entertainerlebnis ab. Des Weiteren verfügt der PA503W über eine umfangreiche Konnektivität wie HDMI, VGA, Composite Video und Audio. Darüber hinaus reduziert die energiesparende SuperEco®-Funktion den Stromverbrauch und trägt nachhaltig zum Schutz der Umwelt bei.

Optionales Zubehör



RLC-109
Ersatzlampe
für den PA503W



PGD-350
3D-Brille
für 3D-Erlebnisse

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATION

Auflösung	1280 x 800 / WXGA
Helligkeit	3.600 ANSI Lumen
Kontrast (dynamisch)	22.000 : 1
Lampenlebensdauer (Normal / Eco)	5.000 Std. / 15.000 Std
Projektionsverhältnis (Weitwinkel ~ Tele)	1,55 ~ 1,70 m
Optischer Zoom	1,1x
Bildschirmgröße	30" - 300" / 0,76 - 7,62 m
Projektionsoffset	100% +/-5%
Display-Farben	1,07 Mrd. Farben (30 Bit pro Farbe)
Trapez	+/- 40° (Vertical)
Betriebsgeräusche (Normal/Eco)	34 dB / 29 dB
Lautsprecher	2 Watt

EINGÄNGE

HDMI	1
VGA	2
Component	1 (geteilt mit VGA-Eingang)
Audio (3,5 mm)	1
Composite Video	1
Mini-USB Typ B	1 (nur zum Laden)

AUSGÄNGE

VGA	1
Audio (3,5 mm)	1

STEUERUNG

RS232	1
-------	---

ABMESSUNG (B x H x T)

Projektor	294 x 110 x 218 mm
Verpackung	365 x 300 x 188 mm

GEWICHT

Projektor	2,3 kg
Verpackung	6,4 kg

LEISTUNG

Stromquelle	Wechselspannung 100–240 V, 50 / 60 Hz
Verbrauch (max.)	260 Watt
Verbrauch (Standby)	<0,5 Watt

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Netzkabel	1
VGA-Kabel	1
Fernbedienung (mit Batterien)	1
Kurzanleitung und CD	1

SPRACHEN

Bildschirm-Display	Insgesamt 22 Sprachen
--------------------	-----------------------

NORMEN

Normen	CB, CU
--------	--------



1. HDMI-Eingang
2. Audio-Eingang
3. Audio-Ausgang

4. Netzkabel-Anschluss
5. 2x VGA-Eingang
6. RS232-Eingang

7. VGA-Ausgang
8. Composite-Video-Eingang

9. Kensington Lock
10. Mini-USB-Eingang